



Firma Seiko Instruments przedstawia nowy, zintegrowany mechanizm drukujący z wbudowanym automatycznym ucinaczem.

Niewielkie wymiary serii CAP9000, wysoka niezawodność oraz szybkość sprawiają, iż mechanizmy te mogą być zastosowane w wielu wymagających aplikacjach.

CAP9247 oraz CAP9347 charakteryzuje przede wszystkim bardzo duża szybkość wydruku (250 mm/sec) oraz wysoka niezawodność zarówno mechanizmu drukującego (150 km) jak i ucinacza (1 mln ucięć). Praca w rozszerzonym zakresie temperatur stanowi dodatkowe zalety nowego mechanizmu. Mechanizm drukuje na papierze o zróżnicowanej gramaturze, może wykorzystywać rolki o dużej średnicy zewnętrznej.

Mechanizm ma zastosowanie przede wszystkim w kioskach informacyjnych, parkometrach oraz terminalach sprzedaży. Drukuje na papierze termoczułym w tym również na papierze z kopią.

Drukarka		CAP9247	CAP9347
Metoda druku		Druk termiczny	
Gęstość druku		8 punktów/mm	
Ilość punktów w linii		448 punktów	640 punktów
Szerokość druku		54/56 mm	76/80 mm
Szerokość papieru		58 ± <sup>0</sup> / <sub>-1</sub> / 60 ± <sup>0</sup> / <sub>-1</sub> mm	80 ± <sup>0</sup> / <sub>-1</sub> / 82.55 ± <sup>0</sup> / <sub>-1</sub> mm
Maksymalna szybkość druku		250 mm/sec	
Przesuw papieru (min)		0.125 mm	
Czujnik temperatury głowicy		Termistor	
Czujnik podniesienia wałka dociskowego		Mechaniczny	
Czujnik końca papieru		Fotoelement	
Czujnik pozycji ucinacza		Mechaniczny	
Napięcie zasilające			
Vp (zasilanie głowicy i silnika)		24V ± 10%	
Vdd (zasilanie logiki głowicy)		5V ± 5%	
Prąd	głowicy (Vp)	5.9A (26.4 / 128 punktów)	
	silnika mechanizmu (Vp)	1.0A max.	
Ucinacz	metoda	Typ nożycowy	
	gramatura papieru	57 – 155 μm <sup>1</sup>	
	typ ucięcia	całkowite / częściowe	
	Max. ilość ucięć	30 / minutę	
Temperatura pracy		-20°C do 60°C	
Temperatura przechowywania		-30°C do 70°C	
Żywotność głowicy		150 milionów pulsów (150 km <sup>2</sup> )	
Żywotność ucinacza		1 milion ucięć	
Wymiary (szerokość x głębokość x wys.)		90 x 50 x 30 mm <sup>2</sup>	112 x 50 x 30 mm <sup>2</sup>
Waga		Ok. 250 g	Ok. 290 g

<sup>1</sup> Należy stosować rekomendowany papier termoczuły

<sup>2</sup> Z wyłączeniem wystających części

Opracowane przez oficjalnego dystrybutora:

**CompArt** Int.

04-305 Warszawa, ul. Hetmańska 35 tel. (22) 6108527, fax (22) 6730242, e-mail: info@compart.pl www: http://www.compart.pl